

RETAIL WEIGHING SOLUTION™



CTP 3 SERIES | 카스 용기포장기

CTP 3 시리즈는

사용자 안전 우선

사용자의 안전을 위해 자동온도조절 장치와 매립형 필름 커터를 적용하여 안전하게 포장을 할 수 있습니다.

전기로 걱정 끝

포장적정온도(170도)에 단 2초안에 도달하며, 포장시에만 전력이 사용되어 전력소모량을 최소화합니다.

1석 3조 효과

1개의 히터에 3가지 용기포장이 가능하며, 히터교체없이 다양한 용기포장을 쉽고 빠르게 할 수 있습니다.



CAS

CTP 3 SERIES | Tray Packer

제품사양

Model	CTP 3 series	
제품 크기	CTP-320	305(W) x 350(D) x 280(H)
	CTP-330	405(W) x 350(D) x 280(H)
사용 전압	220V / 60Hz	
소비 전력	1400W ~ 1800W	
필름 Size	CCPNHF130	폭 : 130mm 길이 : 200M
	CCPNHF150	폭 : 150mm 길이 : 200M
	CCPNHF160	폭 : 160mm 길이 : 200M
	CCPNHF240	폭 : 240mm 길이 : 200M

제품특징

- 포장되는 순간만 가열되는 세계최초 루테녹스히터 (Ruthenox Heater) 적용
- 자동으로 온도가 제어가능
- 3가지 사이즈 용기를 1대의 제품으로 사용가능
- 자동 리프트장치, 필름 자동컷팅, 필름자동 유도장치
- 히터 안전 차단기능
- 용기 사이즈별 자동히터 변환기능
- 용기 두께에 따라 포장시간 조절가능
- 초경량, 컴팩트한 사이즈, 심플하고 매력적인 디자인

1



편리한 필름 투입구
앞의 커버 손잡이를 잡고 상하로 2차례 정도 움직이면 안쪽의 필름 도출구에서 필름이 나옵니다.

2



손쉬운 필름 장착 방식
용기를 넣고 필름 도출구에서 나온 필름을 트레이 가이드 끝부분까지 잡아 당겨 놓습니다.

3



단순한 포장 방법
앞의 커버를 밀어서 내려 받습니다.

4



빠른 포장시간
앞의 커버를 밀은후 2~3초 가량 누른후 커버를 열면포장이 됩니다.

Model	필름	트레이가이드	용기 종류				
CTP-320(Q12)	CCPNHF 130	트레이가이드 CTG-1212	CT-12124	CT-12127			
		트레이가이드 CTG-1215	CT-12153	CT-12154	CT-12155	CT-12157	CT-12154-2B
		트레이가이드 CTG-1218	CT-12183	CT-12184	CT-12183-5A	CT-12186	
CTP-320(Q14)	CCPNHF 150	트레이가이드 CTG-1914-2P	CT-0914				
		트레이가이드 CTG-1914	CT-1914				
CTP-320(Q15)	CCPNHF 160	트레이가이드 CTG-0915-2P	CT-0915	트레이가이드 CTG-1515	CT-15154	CT-15154-4A	CT-15156
		트레이가이드 CTG-1915	CT-19152BL	CT-19153	CT-19154	CT-19155	CT-19155-2A
			CT-19155-2B	CT-19156	CT-19157	CT-19159	
CTP-330(Q23)		트레이가이드 CTG-2319	CT-23195	CT-23197	CT-23199	CT-231911	CT-23194-5A



www.cas.co.kr C-908002

고객 서비스 지원 센터 무료 상담 센터
1577-5578 **080-022-0022**
 수리 및 고장 접수

- 서울 사무소 02)2225-3500
- 광주 지점 062)363-0262
- 울산 영업소 052)267-3626
- 인천 지점 032)434-0281
- 순천 사무소 061)725-0262
- 대구 지점 053)356-7111
- 대전 지점 042)672-1016
- 전주 영업소 063)211-4661
- 마산 지점 055)255-4371
- 부산 지점 051)313-3626