


원형 할로겐램프



밝고 선명한  
VFD 디스플레이



온도교정키트(선택사양)

# CXM50 / Moisture Analysers

## 수분분석기

CXM50은 우수한 성능과 간편한 동작으로 안정된 값을 구현하며, 할로겐램프 가열방식으로 균등하면서도 빠른 가열로 측정시간을 단축할 수 있습니다. 또한, 견고한 설계방식으로 다양한 분야의 생산 및 제조, 품질관리 등에 편리하게 이용하실 수 있습니다.

- 원형 할로겐램프 가열방식
- 간편하고 편리한 작동
- 강한 내구성과 견고한 설계방식
- 교정분동제공



# CXM50 | 수분분석기

## 제품사양

|           |   |
|-----------|---|
| 모델명       | CXM50                                   |
| 최대표시(g)   | 52                                      |
| 최소중량표시(g) | 0.001                                   |
| 수분율최소표시   | 0.01%                                   |
| 수분율허용오차   | 0.5% (1g sample),<br>0.05% (10g sample) |
| 가열온도범위    | 30°C -170°C                             |
| 가열방식      | 할로겐램프                                   |
| 표시부       | VFD                                     |
| 외부통신      | RS-232C 인터페이스                           |
| 사용전원      | 220V AC 50/60Hz                         |
| 팬크기Ø (mm) | 100                                     |
| 제품크기(mm)  | 218(W)x340(L)x177(H)                    |
| 제품무게(kg)  | 4.3                                     |

## 제품특징

- 원형 할로겐램프 가열방식
- 간편하고 편리한 작동
- 밝고 선명한 VFD 디스플레이
- RS-232C 통신 인터페이스
- 견고한 설계방식
- 교정분동제공 (50g)
- 도용방지를 위한 잠금장치
- 시계 내장형 (Printout GLP/GMP, etc.)

## 선택사양

- 온도교정키트
- 프린터기



온도교정키트

# CAS

www.cas.co.kr

고객 서비스 지원 센터

무료 상담 센터

1577-5578


080-022-0022

수리 및 고장 접수

- 서울사무소 02) 2225-3500
- 광주지점 062) 363-0262
- 울산지점 052) 267-3626
- 인천지점 032) 434-0281
- 순천지점 061) 725-0262
- 대구지점 053) 356-7111
- 대전지점 042) 672-1016
- 전주지점 063) 211-4661
- 마산지점 055) 255-4371
- 부산지점 051) 313-3626

## 빠르고 정확한 가열

CXM50은 보다 빠른 측정을 위해 할로겐 램프를 사용하였으며, 미세한 부분까지 가열하여 정확하고 정밀한 측정결과를 얻을 수 있습니다.



## 편리한 사용

심플한 디자인과 간단한 조작으로 손쉽게 사용하실 수 있으며, 사용자의 편의를 위하여 효율적인 작업을 지원합니다.



## 견고한 설계방식

견고한 로드셀을 사용하여 강한 내구성을 가지며, 거친 산업현장 등 다양한 환경에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다.



## 외형치수

